



Tritt-Podest mit Feder-Bremsrollen, für flexiblen Einsatzort, fahrbar, Stufenanzahl ohne Plattform: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	966145 1
GTIN	4003866409181
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Geriffelte, rutschhemmende Trittlfläche.

Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.

Tragfähigkeit 150 kg.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	430 mm
Stufenanzahl ohne Plattform	1
Gewicht	2,6 kg
Metall Rollen	ja
Ø	450 mm
Oberfläche Trittlfläche	geriffelt, rutschhemmend

Norm	DIN EN 14183
Rollen	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Rolltritt