



Treppen-Stehleiter ohne Haltebügel, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 2 – 3, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	966005 3
GTIN	4003866414918
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. 205 mm tiefe Trittstufen mit Antirutsch-Riffelung. Stabiler Stand durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Stufenanzahl inklusive Plattform	3
untere äußere Breite	0,57 m
Sprossen-/Stufentiefe	205 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Plattformhöhe ohne Geländer	0,66 m
Arbeitshöhe ca.	2,65 m
Begehbarkeit	einseitig

Gewicht	7 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Sicherheits-Klapptreppe