



Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	966148 1
GTIN	4003866400317
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Plattformhöhe ohne Geländer	0,2 m
Norm	DIN EN 14183
Tritt Ausführung	Stufe
Plattformbreite	577 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	1
Arbeitshöhe ca.	2,2 m
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Plattformtiefe	350 mm
Grundfläche Breite	0,4 m

Grundfläche Tiefe	0,6 m
Material	Stufe aus Alu-Riffelblech
Gewicht	3 kg
Begehbarkeit	einseitig
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest

Zubehör

Innenschuh Typ 1	966320 1
------------------	----------