



## Treppen-Podest Tragfähigkeit 300 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	966192 5
GTIN	4003866555277
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage. Lieferumfang beinhaltet keine Handläufe und Plattformgeländer. Erhältlich unter Nr. 966196 und Nr. 966198. Treppenneigung 45°. Plattformlänge 400 mm. Stufenbelag Aluminium gerieft. Mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

#### Norm:

**DIN EN ISO 14 122**

### Technische Beschreibung

Material	Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen
Tritt Ausführung	Stufe
Norm	DIN EN ISO 14 122
Plattformhöhe ohne Geländer	0,99 m
Ausladung	1470 mm
Gewicht	46 kg
Plattform Länge	400 mm

Neigung Treppe	45 Grad
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Begehbarkeit	einseitig
Sprossen-/Stufenbreite	800 mm
Rollen	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	300 kg
Produktnameattribut	Stufenbreite 800 mm
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe