



Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 2



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 966148 2 |
| GTIN | 4003866400324 |
| Artikelklasse | 96Z |

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sprossen-/Stufentiefe | 200 mm |
| Grundfläche Breite | 0,64 m |
| Plattformbreite | 577 mm |
| Begehbarkeit | einseitig |
| Grundfläche Tiefe | 0,67 m |
| Tritt Ausführung | Stufe |
| Material | Stufe aus Alu-Riffelblech |
| Arbeitshöhe ca. | 2,4 m |
| Plattformhöhe ohne Geländer | 0,4 m |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Norm | DIN EN 14183 |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 2 |
| Plattformtiefe | 350 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg |
| Produktart | Arbeitspodest |

Zubehör

| | |
|------------------|----------|
| Innenschuh Typ 1 | 966320 1 |
|------------------|----------|