



Treppen-Podest mit Riffelblech, leicht tragbar, mögliche Treppenanzahl 1 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	966148 3
GTIN	4003866400331
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, leichte Aluminiumkonstruktion, 200 mm tiefe Stufen aus Alu-Riffelblech, Standplattform 350 × 577 mm.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische Beschreibung

Gewicht	7,8 kg
Arbeitshöhe ca.	2,6 m
Material	Stufe aus Alu-Riffelblech
Stufenanzahl inklusive Plattform	3
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Grundfläche Breite	0,87 m
Begehbarkeit	einseitig
Plattformhöhe ohne Geländer	0,6 m
Plattformtiefe	350 mm

Tritt Ausführung	Stufe
Norm	DIN EN 14183
Grundfläche Tiefe	0,69 m
Plattformbreite	577 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest

Zubehör

Innenschuh Typ 1	966320 1
------------------	----------