



Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, beidseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	966270 7
GTIN	4003866419852
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600x800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

Norm:

DIN EN 131-7

Hinweis:

- Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
- Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Grundfläche Tiefe	2,62 m
Plattformhöhe ohne Geländer	1,68 m
Plattformbreite	600 mm
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm

Plattformtiefe	800 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller	2
Neigung Treppe	60 Grad
Gewicht	57,5 kg
Norm	DIN EN 131-7
Begehbarkeit	beidseitig
Lenkrollen-Ø	125 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	7
Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller	2
mit Plattformgeländer	ja
Grundfläche Breite	0,98 m
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe