



Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	966220 6
GTIN	4003866419746
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600×800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

Norm:

DIN EN 131-7

Hinweis:

- Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
- Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Plattformbreite	600 mm
Plattformhöhe ohne Geländer	1,44 m
Plattformtiefe	800 mm
Begehbarkeit	einseitig

Grundfläche Tiefe	1,81 m
Neigung Treppe	60 Grad
Lenkrollen-Ø	125 mm
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Norm	DIN EN 131-7
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller	2
Stufenanzahl inklusive Plattform	6
Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller	2
Grundfläche Breite	0,93 m
Gewicht	38,4 kg
mit Plattformgeländer	ja
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe