



Stufen-Plattformleiter klappbar, einseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 9, Stufenanzahl inklusive Plattform: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	966275 7
GTIN	4003866416776
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Plattformleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Arbeitsplattform (400×400 mm) mit 3-seitig umlaufendem Geländer und Ablageschale. Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

Norm:

EN 131

Technische Beschreibung

Gewicht	17,4 kg
Grundfläche Breite	0,74 m
Plattformhöhe ohne Geländer	1,85 m
Ablageschale vorhanden	ja
Knieleiste	nein
Begehbarkeit	einseitig
Plattformbreite	400 mm

Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Spreizsicherung	beidseitig starre Verbindung
Grundfläche Tiefe	1,6 m
Norm	EN 131
Handlauf	2
Plattformtiefe	400 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	7
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter