



## Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform: 7



### Bestelldaten

Bestellnummer	966220 7
GTIN	4003866419753
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600x800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Hinweis:

- Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
- Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Plattformtiefe	800 mm
mit Plattformgeländer	ja
Norm	DIN EN 131-7
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller	2

Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller	2
Lenkrollen-Ø	125 mm
Begehbarkeit	einseitig
Grundfläche Breite	0,98 m
Grundfläche Tiefe	1,99 m
Plattformbreite	600 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	7
Gewicht	41,8 kg
Plattformhöhe ohne Geländer	1,68 m
Neigung Treppe	60 Grad
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe