



Stufen-Plattformleiter klappbar, einseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 9, Stufenanzahl inklusive Plattform: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	966275 8
GTIN	4003866416783
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Plattformleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Arbeitsplattform (400×400 mm) mit 3-seitig umlaufendem Geländer und Ablageschale. Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

Norm:

EN 131

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	einseitig
Plattformtiefe	400 mm
Ablageschale vorhanden	ja
Plattformbreite	400 mm
Handlauf	2
Grundfläche Tiefe	1,75 m
Grundfläche Breite	0,77 m

Knieleiste	nein
Stufenanzahl inklusive Plattform	8
Spreizsicherung	beidseitig starre Verbindung
Plattformhöhe ohne Geländer	2,11 m
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Norm	EN 131
Gewicht	19,1 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter