



Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 900/A mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966310 900/A
GTIN	4003866537600
Artikelklasse	96Y

Beschreibung

Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **ohne** Durchstiegsklappe.

Merkmal:

Programm Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 2,9 m

Gerüsthöhe: 1,9 m

Gewicht: 33,3 kg

Technische Beschreibung

Lenkrollen-Ø	125 mm
--------------	--------

Norm	DIN EN 1004
Plattformhöhe	900 mm
Gewicht	33,3 kg
Gerüstbreite	0,68 m
Gerüsthöhe	1,8 m
Arbeitshöhe ca.	2,9 m
Plattform Ausführung	ohne Durchstiegsklappe
Gerüsthöhe	1,9 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg