



Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	966272 4
GTIN	4003866416332
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Plattformbreite	380 mm
Gewicht	11 kg
Arbeitshöhe ca.	3 m
Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte

Plattformhöhe ohne Geländer	1,03 m
Ablageschale vorhanden	ja
Handlauf	2
Begehbarkeit	einseitig
Norm	EN 131
Plattformtiefe	390 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	4
untere äußere Breite	0,62 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter