



## Stufen-Plattformleiter klappbar, einseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 9, Stufenanzahl inklusive Plattform: 9



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 966275 9      |
| GTIN          | 4003866416790 |
| Artikelklasse | 96Z           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte Plattformleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Arbeitsplattform (400×400 mm) mit 3-seitig umlaufendem Geländer und Ablageschale. Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

#### Norm:

**EN 131**

### Technische Beschreibung

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Handlauf                    | 2         |
| Grundfläche Breite          | 0,8 m     |
| Plattformbreite             | 400 mm    |
| Gewicht                     | 20,4 kg   |
| Norm                        | EN 131    |
| Plattformhöhe ohne Geländer | 2,34 m    |
| Begehbarkeit                | einseitig |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Grundfläche Tiefe                | 1,93 m                       |
| Ablageschale vorhanden           | ja                           |
| Spreizsicherung                  | beidseitig starre Verbindung |
| Stufenanzahl inklusive Plattform | 9                            |
| Plattformtiefe                   | 400 mm                       |
| Knieleiste                       | nein                         |
| Sprossen-/Stufentiefe            | 80 mm                        |
| Steigtechnik Tragfähigkeit       | 150 kg                       |
| Two-hands-free-Prinzip           | ja                           |
| Safer Step                       | ja                           |
| Produktart                       | Plattformleiter              |