

**Garant****Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967000 125
GTIN	4045197693891
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.****Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Lackierung:**

Silbergrau

**Technische Beschreibung**

Spannweite	190 mm
Gewicht	30 kg
Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Material	hochfester Guss (GG 25)
Backenbreite	125 mm

Produktart	Parallel-Schraubstock
------------	-----------------------

## Zubehör

Drehplatte einzeln Backenbreite 125 mm	967020 125
Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 125 mm	967045 125
Magnet-Schraubstockbacken-Sortiment Backenbreite 125 mm	967702 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 125 mm	967726 125
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 125 mm	967727 125
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 125 mm	967711 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 125 mm	967724 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 125 mm	967721 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 125 mm	967728 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 125 mm	967729 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 125 mm	967723 125
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 125 mm	967040 125
Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967000 passend für Schraubstock Gr. 125	967500 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 125 mm	967722 125