



Stufen-Plattformleiter mit Teleskopfunktion, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 12, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966285 5
GTIN	4003866413256
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip.

Mit ausschwenkbaren Auslegern. Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.

Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Anzahl Laufrollen	2
Norm	EN 131
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Plattformbreite	440 mm

Knieleiste	ja
Ausleger Länge (eingefahren)	1 m
Gewicht	28 kg
Plattformtiefe	665 mm
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster	0,81 / 1,08 / 1,34 m
Ausleger Länge (ausgefahren)	1 m
Begehbarkeit	einseitig
Handlauf	2
Ausleger Breite (ausgefahren)	1,45 m
Ausleger Breite (eingefahren)	1,45 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter