



Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966272 5
GTIN	4003866416349
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Handlauf	2
Gewicht	12 kg
Plattformhöhe ohne Geländer	1,29 m
Begehbarkeit	einseitig
Plattformbreite	380 mm

Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Arbeitshöhe ca.	3,3 m
Norm	EN 131
Plattformtiefe	390 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte
Ablageschale vorhanden	ja
untere äußere Breite	0,65 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter