


**Garant****Ordner-Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990405 1000
GTIN	4045197517821
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen.

**Fachböden** aus verzinktem Blech, **geschlitzt zum Einstecken von Trennwänden**, mit abgekanteter Anschlagleiste gegen Durchrutschen.

**Lackierung:**

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

Tiefe	325 mm
Anzahl Profilrahmen	1

Breite	975 mm
passend für Anzahl Ordner	20
Aufbaumaß Anbauregal Breite	975 mm
Fachboden Breite	946 mm
Anschlagleiste	ja
Höhe	1000 mm
Fachboden Breite lichtetes Maß	900 mm
maximale Feldlast	900 kg
Anzahl Fachboden	2
Fachboden Tiefe	325 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Tiefe 325 mm
Produktart	Ordnerregal

## Zubehör

Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar	990430
Trennwand-Set5-teilig	990450