



Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 1700 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966310 1700
GTIN	4003866537624
Artikelklasse	96Y

Beschreibung

Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **mit** Durchstiegsklappe.

Merkmal:

Programm Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 3,7 m

Gerüsthöhe: 2,75 m

Gewicht: 45,3 kg

Technische Beschreibung

Norm	DIN EN 1004
------	-------------

Arbeitshöhe ca.	3,7 m
Gewicht	45,3 kg
Lenkrollen-Ø	125 mm
Gerüsthöhe	2,75 m
Gerüstlänge	1,8 m
Plattform Ausführung	mit Durchstiegsklappe
Plattformhöhe	1700 mm
Gerüstbreite	0,68 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg