


**Garant****Ordner-Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 1200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	990405 1200
GTIN	4045197517838
Artikelklasse	911

**Beschreibung****Ausführung:**

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen.

**Fachböden** aus verzinktem Blech, **geschlitzt zum Einstecken von Trennwänden**, mit abgekanteter Anschlagleiste gegen Durchrutschen.

**Lackierung:**

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 **pulverbeschichtet**. Traversenpaare **immer** anthrazitgrau RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

- **Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 5:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

**Technische Beschreibung**

Anschlagleiste	ja
Tiefe	325 mm

Aufbaumaß Anbauregal Breite	975 mm
Anzahl Fachboden	3
maximale Feldlast	900 kg
Höhe	1200 mm
Fachboden Breite	946 mm
Fachboden Breite lichtetes Maß	900 mm
passend für Anzahl Ordner	30
Breite	975 mm
Anzahl Profilrahmen	1
Fachboden Tiefe	325 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	120 kg
Höhenverstellung im Raster	40 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Tiefe 325 mm
Produktart	Ordnerregal

## Zubehör

Trennwand-Set5-teilig	990450
Fachboden, verzinkt mit Traversenpaar	990430