



Stufen-Plattformleiter mit Teleskopfunktion, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 12, Stufenanzahl inklusive Plattform: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	966285 7
GTIN	4003866413263
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip.

Mit ausschwenkbaren Auslegern. Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.

Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	einseitig
Stufenanzahl inklusive Plattform	7
Ausleger Länge (eingefahren)	0,81 m
Plattformtiefe	665 mm

Ausleger Länge (ausgefahren)	2,25 m
Knieleiste	ja
Anzahl Laufrollen	2
Ausleger Breite (eingefahren)	1,8 m
Norm	EN 131
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster	1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Handlauf	2
Plattformbreite	440 mm
Ausleger Breite (ausgefahren)	1,8 m
Gewicht	34 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter