



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	966272 6
GTIN	4003866404773
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

#### Norm:

**EN 131.**

### Technische Beschreibung

Stufenanzahl inklusive Plattform	6
untere äußere Breite	0,68 m
Norm	EN 131
Ablageschale vorhanden	ja
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm

Arbeitshöhe ca.	3,55 m
Plattformbreite	380 mm
Handlauf	2
Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte
Plattförmtiefe	390 mm
Plattförmhöhe ohne Geländer	1,55 m
Begehbarkeit	einseitig
Gewicht	14 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattförmleiter