

**Garant****Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967000 150
GTIN	4045197694102
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.**

**Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).

**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Lackierung:**

Silbergrau

**Technische Beschreibung**

Spannweite	255 mm
Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Material	hochfester Guss (GG 25)
Gewicht	52 kg
Backenbreite	150 mm

Produktart

Parallel-Schraubstock

---

**Zubehör**

Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 150 mm	967045 150
Drehplatte einzeln Backenbreite 150 mm	967020 150
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 150 mm	967040 150
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250