

Garant**Schonhammer mit Gummi-Einsätzen, schwarz, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:
80Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752500 80G
GTIN	4045197992291
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Kopflänge mit Einsätzen	175 mm
Gesamtlänge	500 mm
Stiellänge	400 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	80 mm
Gewicht ohne Einsätze	1895 g
Farbe	schwarz
rückschlagfrei	ja

Einätze kombinierbar	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 80 mm	752530 80
Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 80	752560 80
Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 80	752540 80