



Stufen-Plattformleiter mit Teleskopfunktion, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 12, Stufenanzahl inklusive Plattform: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	966285 9
GTIN	4003866413270
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip.

Mit ausschwenkbaren Auslegern. Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.

Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Plattformtiefe	665 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	9
Handlauf	2
Norm	EN 131

Ausleger Länge (eingefahren)	0,81 m
Begehbarkeit	einseitig
Ausleger Länge (ausgefahren)	2,55 m
Ausleger Breite (ausgefahren)	2,2 m
Ausleger Breite (eingefahren)	2,2 m
Knieleiste	ja
Gewicht	38,5 kg
Plattformbreite	440 mm
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster	1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Anzahl Laufrollen	2
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter