



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	966272 8
GTIN	4003866404780
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

#### Norm:

**EN 131.**

### Technische Beschreibung

Plattformhöhe ohne Geländer	2,07 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	8
Norm	EN 131
Ablageschale vorhanden	ja
Plattformtiefe	390 mm

Begehbarkeit	einseitig
Gewicht	17 kg
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Arbeitshöhe ca.	4,1 m
Handlauf	2
Plattformbreite	380 mm
Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte
untere äußere Breite	0,74 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter