



## Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 3700 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	966310 3700
GTIN	4003866537648
Artikelklasse	96Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **mit** Durchstiegsklappe.

#### Merkmal:

**Programm Z 600 / Z 500**

#### Norm:

**DIN EN 1004**

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 5,7 m

Gerüsthöhe: 4,75 m

Gewicht: 96,1 kg

### Technische Beschreibung

Gewicht	96,1 kg
---------	---------

Gerüstbreite	0,68 m
Gerütlänge	1,8 m
Norm	DIN EN 1004
Arbeitshöhe ca.	5,7 m
Lenkrollen-Ø	125 mm
Plattformhöhe	3700 mm
Plattform Ausführung	mit Durchstiegsklappe
Gerüsthöhe	4,75 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg