



Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, beidseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	966270 3
GTIN	4003866419814
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600×800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

Norm:

DIN EN 131-7

Hinweis:

- Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
- Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Plattformhöhe ohne Geländer	0,72 m
Grundfläche Tiefe	1,51 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	3
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller	2

mit Plattformgeländer	ja
Gewicht	31 kg
Lenkrollen-Ø	125 mm
Plattformtiefe	800 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller	2
Plattformbreite	600 mm
Grundfläche Breite	0,77 m
Begehbarkeit	beidseitig
Norm	DIN EN 131-7
Neigung Treppe	60 Grad
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe