



Stufen-Plattformleiter mit Teleskopfunktion, beidseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 12, Stufenanzahl inklusive Plattform: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	966285 12
GTIN	4003866413287
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Große Standfläche 665×440 mm, mit Geländer und Knieleiste. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip.

Mit ausschwenkbaren Auslegern. Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.

Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.

Norm:

EN 131.

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	einseitig
Knieleiste	ja
Ausleger Länge (ausgefahren)	2,5 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	12

Anzahl Laufrollen	2
Plattformhöhe ohne Geländer im Raster	1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m
Handlauf	2
Gewicht	50 kg
Plattformtiefe	665 mm
Ausleger Breite (ausgefahren)	2,8 m
Norm	EN 131
Ausleger Breite (eingefahren)	2,8 m
Plattformbreite	440 mm
Ausleger Länge (eingefahren)	0,81 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter