



## Stufen-Stehleiter mögliche Stufenanzahl 3 – 12, einseitig begehbar, mit Handlauf, Stufenanzahl inklusive Plattform: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	966272 10
GTIN	4003866404797
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gebördelte Stufen-Stehleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (380×390 mm). Ablageschale aus Aluminium. Serienmäßig 2 Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg. Optimale Stabilität durch 2 hochfeste Perlongurte als Spreizsicherung (ab 5 Stufen).

#### Norm:

**EN 131.**

### Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	4,6 m
Gewicht	20 kg
Plattformtiefe	390 mm
Plattformbreite	380 mm
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm

Spreizsicherung	2 hochfeste Perlongurte
Handlauf	2
Stufenanzahl inklusive Plattform	10
Plattformhöhe ohne Geländer	2,59 m
untere äußere Breite	0,8 m
Norm	EN 131
Begehbarkeit	einseitig
Ablageschale vorhanden	ja
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge	1,43 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter