



Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 4500 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966310 4500
GTIN	4003866537655
Artikelklasse	96Y

Beschreibung

Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **mit** Durchstiegsklappe.

Merkmal:

Programm Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 6,5 m

Gerüsthöhe: 5,85 m

Gewicht: 108,9 kg

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	6,5 m
-----------------	-------

Plattform Ausführung	mit Durchstiegsklappe
Plattformhöhe	4500 mm
Gerüslänge	1,8 m
Norm	DIN EN 1004
Gerüsthöhe	5,85 m
Gerüstbreite	0,68 m
Gewicht	108,9 kg
Lenkrollen-Ø	125 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg