



Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenanzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	966220 4
GTIN	4003866419722
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600x800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

Norm:

DIN EN 131-7

Hinweis:

- Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.
- Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Plattformbreite	600 mm
Lenkrollen-Ø	125 mm
Stufenanzahl inklusive Plattform	4

Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller	2
Gewicht	31,8 kg
Plattformtiefe	800 mm
Grundfläche Breite	0,82 m
Grundfläche Tiefe	1,45 m
Begehbarkeit	einseitig
Neigung Treppe	60 Grad
Plattformhöhe ohne Geländer	0,96 m
Anzahl Lenkrollen mit Feststeller	2
Norm	DIN EN 131-7
mit Plattformgeländer	ja
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe