



Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 5650 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966310 5650
GTIN	4003866537662
Artikelklasse	96Y

Beschreibung

Ausführung:

Gerüstbreite 0,68 m;

Gerüstlänge 1,80 m.

Mit Serienteilen ausbaubar.

Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

Rollen-Ø 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar). Plattform **mit** Durchstiegsklappe.

Merkmal:

Programm Z 600 / Z 500

Norm:

DIN EN 1004

Steigtechnik Tragfähigkeit: 200 kg

Arbeitshöhe ca.: 7,65 m

Gerüsthöhe: 6,7 m

Gewicht: 140,9 kg

Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	7,65 m
-----------------	--------

Gerüstbreite	0,68 m
Plattform Ausführung	mit Durchstiegsklappe
Lenkrollen-Ø	125 mm
Norm	DIN EN 1004
Gerüsthöhe	6,7 m
Gewicht	140,9 kg
Plattformhöhe	5650 mm
Gerüslänge	1,8 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg