



## Treppen-Podest Tragfähigkeit 150 kg, einseitig begehbar, mögliche Treppenzahl 3 – 7, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	966220 5
GTIN	4003866419739
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komfortable Podesttreppe mit 200 mm tiefen Stufen (60° Treppenneigung). Geräumige Plattform (600x800 mm) mit Plattformgeländer (1,00 m hoch) und Fuß- sowie Knieleisten. Vier gefederte Lenkrollen Ø 125 mm (davon 2 mit Feststeller).

#### Norm:

**DIN EN 131-7**

#### Hinweis:

- **Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte zusätzlich bestellen unter Nr. 966225.**
- **Versand erfolgt zerlegt in montagegünstigen Bauteilen. Lieferung ohne Montage.**

### Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststeller	2
mit Plattformgeländer	ja
Anzahl Lenkrollen ohne Feststeller	2
Plattformbreite	600 mm

Begehbarkeit	einseitig
Lenkrollen-Ø	125 mm
Gewicht	35 kg
Plattformhöhe ohne Geländer	1,2 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Norm	DIN EN 131-7
Plattformtiefe	800 mm
Neigung Treppe	60 Grad
Grundfläche Tiefe	1,63 m
Grundfläche Breite	0,87 m
Sprossen-/Stufentiefe	200 mm
Tritt Ausführung	Stufe
Knieleiste	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Produktart	Podesttreppe