



Stufen-Plattformleiter klappbar, einseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 9, Stufenanzahl inklusive Plattform: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	966275 5
GTIN	4003866416752
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Plattformleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Arbeitsplattform (400×400 mm) mit 3-seitig umlaufendem Geländer und Ablageschale. Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

Norm:

EN 131

Technische Beschreibung

Begehbarkeit	einseitig
Knieleiste	nein
Norm	EN 131
Stufenanzahl inklusive Plattform	5
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Handlauf	2
Ablageschale vorhanden	ja

Gewicht	14,4 kg
Plattformbreite	400 mm
Plattformhöhe ohne Geländer	1,32 m
Spreizsicherung	beidseitig starre Verbindung
Plattformtiefe	400 mm
Grundfläche Tiefe	1,25 m
Grundfläche Breite	0,68 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter