



Stufen-Plattformleiter klappbar, einseitig begehbar, mögliche Stufenanzahl 5 – 9, Stufenanzahl inklusive Plattform: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	966275 6
GTIN	4003866416769
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Plattformleiter mit 80 mm tiefen Stufen. Arbeitsplattform (400×400 mm) mit 3-seitig umlaufendem Geländer und Ablageschale. Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.

Norm:

EN 131

Technische Beschreibung

Grundfläche Breite	0,71 m
Begehbarkeit	einseitig
Handlauf	2
Stufenanzahl inklusive Plattform	6
Norm	EN 131
Plattformtiefe	400 mm
Knieleiste	nein

Plattformbreite	400 mm
Gewicht	16,1 kg
Sprossen-/Stufentiefe	80 mm
Spreizsicherung	beidseitig starre Verbindung
Grundfläche Tiefe	1,42 m
Plattformhöhe ohne Geländer	1,58 m
Ablageschale vorhanden	ja
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Two-hands-free-Prinzip	ja
Safer Step	ja
Produktart	Plattformleiter