

**Garant****Parallel-Schraubstock, Backenbreite: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967000 100
GTIN	4045197693884
Artikelklasse	91J

**Beschreibung****Ausführung:****Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung.****Nach hinten öffnend.** Aus hochfestem Guss (GG 25) mit perlitischem Gefüge. Lange und besonders genaue, **prismatische Präzisionsführung**. Präzise Spindellagerung, Spindel mit Trapezgewinde ganz verdeckt, gegen Schmutz geschützt. Große, plangefräste Ambossfläche für leichte Richtarbeiten. Die gehärteten Stahlbacken sind geriffelt und können gegen geschliffene Backen ausgewechselt werden (siehe Ersatz-Backen).**Lieferumfang:**

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

**Lackierung:**

Silbergrau

**Technische Beschreibung**

Material	hochfester Guss (GG 25)
Öffnungsrichtung	nach hinten öffnend
Gewicht	17 kg
Spannweite	145 mm
Backenbreite	100 mm

Produktart	Parallel-Schraubstock
------------	-----------------------

## Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
---	------------

Ersatzbacken-Paar geriffelt Backenbreite 100 mm	967040 100
---	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
--	------------

Schraubstock-Untersetzplatte	967330
------------------------------	--------

Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
--	----------------

Ersatzbacken-Paar geschliffen Backenbreite 100 mm	967045 100
---	------------

Drehplatte einzeln Backenbreite 100 mm	967020 100
--	------------

Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967000 passend für Schraubstock Gr. 100	967500 100
--	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarPolyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
---	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
---	------------

Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
---	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100
--	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
--	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarFilz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
--	------------

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
--	------------