

Holm-Paar EGN 120×50, Holmlänge: 2700 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991345 2700
GTIN	2050001685773
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Kastenförmig, kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat 5 stabile Haken, für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer. Fachlast bis 3250 kg pro Holm-Paar.

Lieferumfang:

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

Lackierung:

Ähnlich RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Neue Holme mit Tiefe 50 mm nur paarweise mit alten Holmen Tiefe 40 mm kombinierbar.

Holmhöhe: 120 mm

Tragfähigkeit je Holmpaar: 3250 kg

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit je Holmpaar	3250 kg
Holm Typ	EGN 120×50
Holmlänge	2700 mm
Einsatzbereich	Palettenregal
Holmhöhe	120 mm
Produktart	Holm

