

Gitterrost eingelegt für Tiefe 800 mm, Typ: 1825/40



Bestelldaten

Bestellnummer	991456 1825/40
GTIN	4004514241764
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Gitterrost zum holmbündigen Einlegen. Maschenweite 60×40 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung loser Teile und zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

Material: verzinkt

passend für Holmlänge: 1825 mm

passend für Holmtiefe: 40 mm

Tragfähigkeit: 2700 kg

Technische Beschreibung

Tragfähigkeit	2700 kg
passend für Holmlänge	1825 mm
passend für Holmtiefe	40 mm
Material	verzinkt
Produktart	Teile für Palettenregal