

**Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, Ø DC h8: 6,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	114405 6,5
GTIN	4045197535108
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff.
Bohrer für die Serienfertigung.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technische Beschreibung

Spannutenlänge L_c	63 mm
Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/U
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D_c	6,5 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D_s	6,5 mm
Gesamtlänge L	101 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	53,3 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		