

ASATEX**Kälteschutzhandschuh-Paar 3677V, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	094811 10
GTIN	4029201140847
Artikelklasse	09H

Beschreibung**Ausführung:**

3677V. Handschuh mit **sehr warmen und angenehmen Acrylfutter.** Beste Griffsicherheit bei Nässe durch HPT®-Vinyl-Beschichtung. Öl- und fettabweisend.

Norm:

3677V. Handschuh mit **sehr warmen und angenehmen Acrylfutter.** Beste Griffsicherheit bei Nässe durch HPT®-Vinyl-Beschichtung. Öl- und fettabweisend.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Farbe: schwarz

Technische Beschreibung

silikonfrei	ja
DMF-frei	ja
Ölgriff	gut
Handschuhgröße	10
Hitzeschutz	nicht vorhanden
EN 388 Abriebsfestigkeit	3
EN 388 Durchstichfestigkeit	1
EN 388 Schnitffestigkeit	2
EN 388 Weiterreißfestigkeit	2
Futtermaterial	Acryl
Passform	sehr gut
Kälteschutz	gut
Tastgefühl	nicht vorhanden
Material Beschichtung	PVC
Nassgriff	gut
Atmungsaktivität	nicht vorhanden
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Inhalt	6
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Trägermaterial	Polyamid / Acryl
Beschichtung	HPT/Vinyl
Beschichtungsvariante	3/4-Beschichtung
Farbe	schwarz

Gewicht	53 g
Produktart	Kälteschutzhandschuhe