

ASATEX**Kälteschutzhandschuh-Paar 3677V, Handschuhgröße: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	094811 11
GTIN	4029201140854
Artikelklasse	09H

Beschreibung**Ausführung:**

3677V. Handschuh mit **sehr warmen und angenehmen Acrylfutter**. Beste Griffsicherheit bei Nässe durch HPT®-Vinyl-Beschichtung. Öl- und fettabweisend.

Norm:

3677V. Handschuh mit **sehr warmen und angenehmen Acrylfutter**. Beste Griffsicherheit bei Nässe durch HPT®-Vinyl-Beschichtung. Öl- und fettabweisend.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Farbe: schwarz

Technische Beschreibung

EN 388 Abriebsfestigkeit	3
silikonfrei	ja
Handschuhgröße	11
Atmungsaktivität	nicht vorhanden
Nassgriff	gut
Passform	sehr gut
Kälteschutz	gut
EN 388 Durchstichfestigkeit	1
Material Beschichtung	PVC
Ölgriff	gut
Futtermaterial	Acryl
EN 388 Weiterreißfestigkeit	2
Tastgefühl	nicht vorhanden
DMF-frei	ja
EN 388 Schnittfestigkeit	2
Hitzeschutz	nicht vorhanden
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Inhalt	6
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Allround
EN 388:2016	3131X
EN 511	010
Trägermaterial	Polyamid / Acryl
Beschichtung	HPT/Vinyl
Beschichtungsvariante	3/4-Beschichtung
Farbe	schwarz

Gewicht	53 g
Produktart	Kälteschutzhandschuhe