

**Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, Ø DC h8: 8,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	114405 8,1
GTIN	4045197535269
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff.
Bohrer für die Serienfertigung.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Spannutenlänge L_c	75 mm
Nenn-Ø D_c	8,1 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D_s	8,1 mm
Gesamtlänge L	117 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	62,9 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		