

**Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, Ø DC h8: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	114405 9
GTIN	4045197535351
Artikelklasse	12B

Beschreibung**Ausführung:**

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C.$$

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D _C	9 mm
Spannutenlänge L _C	81 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _S	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	67,5 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		