

Garant**Kurzbohrer-Satz HSS-E Nr. 113260, mit Kassette, TiAlN, Typ: 1-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	113760 1-10
GTIN	4045197008480
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:**

Zusammengestellt aus Kurzbohrern Nr. 113260.

Präzise Bohrungen durch **hohe Rundlaufgenauigkeit** und **spezielles Spannutenprofil**.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 – 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 1 - 10 mm

Anzahl Bohrer: 19

Bohrer jeweils steigend: 0,5 mm

Technische Beschreibung

Bohrerbereich	1 - 10 mm
Anzahl Bohrer	19

Bohrer jeweils steigend	0,5 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 1897
Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	130 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	ja
Farbring	blau
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	56 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	31 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	6 m/min	S
CuZn	bedingt geeignet	100 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 8 mm	113260 8
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113260 9,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113260 1,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113260 7,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113260 5,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113260 2,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 10 mm	113260 10
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 1 mm	113260 1
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 9 mm	113260 9
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 5 mm	113260 5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 3 mm	113260 3
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113260 8,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 7 mm	113260 7
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113260 4,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113260 3,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113260 6,5
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 4 mm	113260 4
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 2 mm	113260 2
Kurzbohrer HSS-E Ø DC h8 6 mm	113260 6