



## Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, Ø DC h8: 10,8mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	114405 10,8
GTIN	4045197535498
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Profilgeschliffen:** hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.

Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

#### Empfehlung:

##### Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

### Technische Beschreibung

Nenn-Ø $D_c$	10,8 mm
Vorschub $f$ in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/U
Anzahl Schneiden $Z$	2
Spannutenlänge $L_c$	94 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø $D_s$	10,8 mm
Gesamtlänge $L$	142 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	77,8 mm
Spitzenwinkel	135 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS E
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	8 m/min	M
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		