



Stichsäge, Typ: 723415



Bestelldaten

Bestellnummer	078210 723415
GTIN	4014586839332
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und universell einsetzbare Stichsägen mit Metallgetriebegehäusen und Überlastungsschutz.

Robuste Metallstichsäge für **präzise Schnitte** auch in schwer spanbarem Material (z.B. INOX)

- **Hohe Laufruhe infolge exakten Massenausgleichs.**
- **Sägeblattvorhaltewinkel ermöglicht dem Pendelhub gute Spanabfuhr.**
- **Umschaltbare Spanabfuhr – Saugen oder Blasen.**

Lieferumfang:

Inklusive Spanreißschutz.

Inklusive 2 × Sägeblatt.

Hinweis:

Stichsägeblätter finden sie unter Nr. 588800.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.

Herstellerbezeichnung: ASTE 638

Leistungsaufnahme: 450 W

Hubzahl: 1050 - 2600 min⁻¹

maximale Sägestärke Stahl: 10 mm

maximale Sägestärke INOX: 6 mm

Pendelhub: modifiziert

Technische Beschreibung

maximale Sägestärke Stahl	10 mm
geeignete Stichsägeblätter	Auf Anfrage
Besonderheit	starre Führung, universell einsetzbar
Herstellerbezeichnung	ASTE 638
maximale Sägestärke INOX	6 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Gewicht	2,2 kg
Leistungsaufnahme	450 W
Pendelhub	modifiziert
Hubzahl	1050 - 2600 min ⁻¹
Bauform	Stabform
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B