

Garant**Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,1mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	114500 1,1
GTIN	4045197019561
Artikelklasse	11B

Beschreibung**Ausführung:****Verstärkter Kernanstieg.**

Mit Ausspitzung Form C.

Empfehlung:**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D _c	1,1 mm
Vorschub f in INOX > 900 N/mm ²	0,02 mm/U
Spannutenlänge L _c	14 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _s	1,1 mm
Gesamtlänge L	36 mm
Norm	DIN 338
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	12,4 mm
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Beschichtung	TiAlN

Schneidstoff	HSS E
Spiralwinkel	35 Grad
Innenkühlung	nein
Farbring	blau
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	37 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	6 m/min	S
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		