

Garant**Stufenbohrer HSS, TiAlN, Schneiden-Ø: 4-12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	118324 4-12
GTIN	4045197199614
Artikelklasse	11C

Beschreibung**Ausführung:**

Mit zylindrischem Anbohrer, Ø-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen. Stufenbohrer spiralisiert für optimale Spanabfuhr und Hochleistungsbeschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Technische Beschreibung

Stufenhöhe	6 mm
Bohrstufen steigend um	1 mm
Gesamtlänge	79 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schneiden-Ø D _c	4 - 12 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft
Farbring	ohne
Produktart	Stufenbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		