

Garant
Präzisions-Bleeschälbohrer-Satz HSS, TiN, Schneiden-Ø DC: 3-30,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Artikelklasse	11C

Beschreibung
Ausführung:

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Satz mit 3 Bleeschälbohrern und 1 Bohrpaste Nr. 118160 in Kassette.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.

Stahlblech 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, NE-Metalle: 0,1 – 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

Inhalt:

je 1 Bleeschälbohrer: Nr. 118030 Gr. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Bohrpaste: Nr. 118160

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	3 - 30,5 mm
Beschichtung	TiN
Farbring	ohne

Schneidstoff	HSS
Produktart	Stufenbohrer
Norm	Werksnorm
Schaft	Drei-Spannflächenschaft

Zubehör

Präzisions-Blechsälbohrer HSS Schneiden-Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Präzisions-Blechsälbohrer HSS Schneiden-Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Bohrpaste Ø 29 mm×91 mm	118160
Präzisions-Blechsälbohrer HSS Schneiden-Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5